

Philips SalonStraight
Glamour
Lisseur

HP4687



SalonStraight Glamour

Lisseur idéal à utiliser avec des produits coiffants *

Le SalonStraight Glamour vous donne le lissage dont vous rêviez, pour être la plus belle, à tout moment

Facile à utiliser

- Plaques 20 % plus longues pour un lissage parfait avec moins d'effort
- Design ultrafin pour une manipulation digne d'un professionnel

Rapide

- Temps de chauffe rapide : 30 secondes environ

Des résultats dignes d'un professionnel

- Réglages de la température adaptés à tout type de cheveux
- Les plaques en titane anodisé optimisent l'utilisation de produits coiffants lors du lissage

Pour des coiffures longue durée

- Température professionnelle de 230 °C pour un lissage parfait

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Spécifications techniques

- Tension: 220-240 V
- Puissance: 56 W
- Longueur du cordon: 2,5 m
- Couleur/ finition: Noir avec décoration gravée au laser
- Matériau du boîtier: Nylon

Aptitude à l'usage

- Remplacement



Date de publication
2008-10-19

Version: 1.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Par Philips