

Philips  
Lecteur/enregistreur DVD  
disque dur

160 Go

HDR3800



## Contrôlez vos programmes et vos enregistrements

avec la fonction Pause Live TV d'une seule touche

Le contrôle à distance de votre téléviseur n'a jamais été aussi complet. Avec Pause Live TV, Instant Replay et FlexTime, vous pouvez regarder vos émissions favorites à tout moment, sans en rater une miette.

### À la pointe du plaisir télévisuel

- FlexTime pour regarder le début tout en enregistrant la fin
- Instant Replay pour revivre un moment fort d'une émission en direct

### Enregistre et lit vos films et votre musique

- Faites une pause pendant l'émission avec une seule touche

### Facile à utiliser

- Le juke-box multimédia avec disque dur accueille films, musique et photos
- Guide TV électronique à l'écran GUIDE Plus+
- EasyLink pour un contrôle aisé des périphériques connectés via HDMI CEC

### Connectez-vous à plusieurs sources

- Port USB 2.0 ultrarapide pour lire les données multimédias des clés USB

### Égayez vos vidéos

- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes



## Caractéristiques

### Image/affichage

- **Convertisseur N/A:** 10 bits, 54 MHz
- **convertisseur A/N:** 10 bits, 54 MHz
- **Amélioration de l'image:** Progressive Scan

### Son

- **Convertisseur N/A:** 24 bits, 96 kHz
- **convertisseur A/N:** 24 bits, 96 kHz

### Enregistrement vidéo

- **Système d'enregistrement:** PAL
- **Formats de compression:** MPEG-2
- **Modes d'enregistrement:** Haute qualité (HQ), Lecture standard (SP), Lecture standard plus (SPP), Lecture longue durée (LP), Lecture étendue (EP), Lecture très longue durée (SLP)
- **Compression audio:** Dolby Digital
- **Support d'enregistrement:** DVD+R/+RW, DVD-R/RW, DVD+R DL, HDD
- **Enregistrement - améliorations:** Division, Effacement, Enreg. avec une seule touche

### Lecture vidéo

- **Support de lecture:** CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, DVD vidéo, DVD+R DL, DVD-R DL, CD vidéo/SVCD, Clé USB
- **Formats de compression:** MPEG-2, MPEG-1, DivX 3.1 I, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra

### Lecture audio

- **Support de lecture:** CD audio, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, CD-MP3, DVD-MP3, Clé USB, CD-WMA
- **Format de compression:** Dolby Digital, MP3, MPEG-2 multicanal, PCM, WMA

### Lecture de photos

- **Support de lecture:** CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, Clé USB, Picture CD Kodak
- **Format de compression d'image:** JPEG, Photos numériques au format JPEG
- **Amélioration de l'image:** Diaporama avec lecture MP3, Rotation, Diaporama avec musique, Zoom

### Supports de stockage

- **Capacité du disque dur:** 160 Go
- **Enregistrement HDD - améliorations:** Instant Replay, Pause Live TV, FlexTime, Instant Jump, Mémoire tampon
- **Capacité du juke-box multimédia avec DD:** jusqu'à 40 films au format DivX, 8 000 chansons ou

10 000 photos

- **capacité d'enregistrement vidéo du lecteur HDD:** 135 h

### Tuner/Réception/Transmission

- **Système TV:** PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

### Connectivité

- **Connexions avant/latérales:** Entrée i.LINK DV IEEE 1394, 4 broches, USB 2.0
- **Connexions arrière:** Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Entrée antenne RF / sortie TV, Sortie S-Vidéo, Péritel 1 (sortie CVBS, RVB), Sortie HDMI, Entrée audio analogique G/D, Entrée vidéo composite (CVBS), G-LINK, Péritel 2 (entrée CVBS)

### Convivialité

- **Prog./minuterie - améliorations:** Enregistrement quotidien/hebdomadaire, Minuterie manuelle, Enregistrement instantané, ShowView, Enregistrement VPS/PDC
- **Nb d'enregistrements programmables:** 30
- **Juke-box multimédia avec disque dur:** DivX, Photos numériques au format JPEG, MP3, WMA
- **Guide électronique de programmes:** Guide TV à l'écran
- **EasyLink:** Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Activation du mode veille d'une seule pression sur un bouton

### Alimentation

- **Alimentation:** 220 - 240 V, 50 Hz
- **Consommation électrique:** 28 W
- **Consommation en veille:** 2 W

### Accessoires

- **Accessoires fournis:** Câble d'antenne, Guide de mise en route, Télécommande, Mode d'emploi, 2 piles AAA, Câble péritel, Livret de garantie, Blaster infrarouge

### Dimensions

- **Poids (emballage compris):** 6 kg
- **Dimensions de l'emballage (l x H x D):** 560 x 126 x 398 mm
- **Dimensions du produit (l x P x H):** 435 x 340 x 43 mm
- **Poids de l'appareil:** 3,5 kg

### Caractéristiques environnementales

- Design écologique

## Points forts du produit

### Juke-box multimédia avec disque dur

Créez votre propre juke-box multimédia numérique directement dans votre salon. Transférez des fichiers MP3, WMA, MPEG2, DivX, DivX Ultra, Xvid, JPEG et HD JPEG rapidement et facilement sur le disque dur intégré de votre lecteur/enregistreur à partir de clés USB, de lecteurs multimédias portables, d'appareils photo numériques et même de certains appareils audio/vidéo. Écoutez votre musique et regardez vos films et photos préférés sur votre téléviseur ou votre Home Cinéma à tout moment. Les combinaisons sont multiples et votre plaisir sans fin.

### FlexTime

Grâce à FlexTime, vous avez la possibilité de visionner le début d'un programme alors que celui-ci est toujours en cours d'enregistrement. Cette technique est basée sur la vitesse extrême d'un disque dur. Vous pouvez également visionner un programme différent depuis le disque dur pendant qu'un autre programme est en cours d'enregistrement.

### Guide TV à l'écran GUIDE Plus+

GUIDE Plus+ est un guide électronique de programmes permettant de consulter les programmes des jours à venir et de programmer un enregistrement sur le lecteur/enregistreur de DVD en appuyant sur une touche.

### Pause Live TV d'une seule touche

Maîtrisez le temps avec Pause Live TV. Dès la mise en route de votre appareil, l'émission est enregistrée dans la mémoire tampon. Vous pouvez ainsi mettre en pause, revoir ou enregistrer l'émission, à volonté. Lorsque vous devez vous absenter, appuyez sur un bouton et retrouvez votre émission là où vous l'aviez laissée.

### Véritable haute définition HDMI 1080p

La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images infiniment nettes. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.



Date de publication  
2008-08-28

Version: 2.0.2

12 NC: 8670 000 35726  
EAN: 87 12581 38480 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)